




## SkaMik 1.5

Utviklet for mest optimalt resultat samtidig som effektivitet, lønnsomhet og fiskevelferd står i høysetet.

### Fordeler

- Effektivitet på 97 prosent
- Oppsamling av lus 100 prosent
- Kapasitet på inntil 100 tonn pr. time pr. SkaMik 1.5
- Flere enheter monteres parallelt for økt kapasitet
- Tilpasset fisk i alle størrelser
- Kort sulte periode før behandling
- Fisken spiser umiddelbart etter behandling
- 100 prosent medisin- og kjemikaliefri - null resistens



### Slik fungerer det

SkaMik arbeider både skånsomt og effektivt. Et harmonisk spylebilde og lavt trykk sørger for at du ivaretar hensyn til fiskehelse, samtidig som fisken bevarer appetitten. Det tar bare 15 sekunder fra prosessen starter til fisken er tilbake i merd.

Vaskeprosessen starter med at fisken suges opp fra merd, eller trykkes opp fra tank (brønnbåt). Deretter blir fisken avsilt og fordelt på de ulike løpene inn til SkaMik 1.5. Inne i enheten går fisken gjennom:

- Avsilingskammer
- Spylekammer
- Børstekammer
- Etterspylingskammer

Selve prosessen inne i SkaMik 1.5 tar bare 1,5 sekund!  
All lakselus blir samlet i et filtersystem og destruert. Alt prosessvann blir filtrert.

### Integrerings muligheter

- Leppefisk utskilling
- Flytting og splitting
- Bio masse måling